

AX BRAIN BOARD ANCHOR

アックス ボードアンカー

アックスブレンナイロンプラグをお買上げ頂きありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために次の事項をよくお読みになり、内容を十分理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

⚠ 安全に関するご注意

●コンクリート片等の飛散により失明などの恐れがありますので、作業時は、必ずヘルメット、保護めがね等の保護具を着用してください。


⚠ 警 告

この商品は軽量物を取り付けるアンカープラグです。

●取扱説明書以外の作業方法及び条件で施工されますと人身に対する重大な危険及びプラグ性能の低下による重大事故につながる恐れがありますので、取扱説明書の内容を遵守の上、ご使用ください。

●天井への施工は、お避けください。

取 扱 説 明 書



① 中空壁
使用アンカーにあったサイズのドリルで穴をあけてください。比較的柔らかい壁面材の場合は指定サイズより1mm小さい穴をあけてください。

② アンカーを下穴に軽く打ち込んでください。

③ ボルトを締めると内側でアンカーの傘がひらいて固定される。

④ 一旦、ボルトをゆるめ取付物をセットし、ボルトを締めて固定する。

品 番	ボルト径	下穴径	適用板圧	引抜強度	1CUP入数	JAN CODE
AX405	4.0mmφ	9.0mmφ	1.0～5.0mm	0.4kN	75本	4528235454055
AX409	4.0mmφ	9.0mmφ	3.0～9.0mm	0.7kN	70本	4528235454093
AX412	4.0mmφ	9.0mmφ	5.0～12.0mm	0.7kN	65本	4528235454123
AX416	4.0mmφ	9.0mmφ	8.0～16.0mm	0.7kN	60本	4528235454161
AX423	4.0mmφ	9.0mmφ	16.0～23.0mm	0.7kN	50本	4528235454239
AX514	5.0mmφ	11.0mmφ	6.0～14.0mm	0.8kN	40本	4528235455144

●引抜強度は最大引抜荷重時のデータですが、実際に使用する場合の安全強度としては、1/3を目安にしてください。特にALC材に使用の場合は安全率を高めにお考えください。

●下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。

※製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

■お買得セット

品 番	入 数	備 考
AX409 BOX	400本	WRENCH 3本付
AX412 BOX	400本	WRENCH 3本付
AX416 BOX	400本	WRENCH 3本付

【企画発売元】

AX BRAIN LTD.

アックスブレン株式会社

URL : <http://www.axbrain.com> E-mail : info@axbrain.com

商品についてのお問い合わせは

お客様ご相談フリーダイヤル(無料)

☎ 0120-22-2226

[土・日・祝日を除く、9:00～17:00]