

# AX BRAIN NYLON PLUGS

## アックス ネイル プラグ (スチール・ステンレス)

アックスブレンナイロンプラグをお買上げ頂きありがとうございます。正しく安全にご使用いただくために次の事項をよくお読みになり、内容を十分理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。

### ⚠ 安全に関するご注意

●コンクリート片等の飛散により失明などの恐れがありますので、作業時は、必ずヘルメット、保護めがね等の保護具を着用してください。


### ⚠ 警 告

## この商品は軽量物を取り付けるアンカープラグです。

●取扱説明書以外の作業方法及び条件で施工されますと人身に対する重大な危険及びプラグ性能の低下による重大事故につながる恐れがありますので、取扱説明書の内容を遵守の上、ご使用ください。

●天井への施工は、お避けください。

## 取扱説明書



① 使用プラグにあったサイズのドリルで穴をあけてください。穴あけ後、プラグを挿入する前に必ず、孔内の切粉を除去してください。

② 取付物を通し、プラグを下穴に軽くまっすぐに差し込んでください。

③ ハンマーでまっすぐに打ち込んでください。(プラグが広がり固定されます)

④ 必要に応じて⊕ドライバーでボルトを締め、仕上げてください。

\*引抜強度は財団法人日本品質保証機構による試験データから算出したものです。

品番	プラグサイズ	下穴径	最大取付物厚	引抜強度		1CUP入数	JAN CODE
				コンクリート	ALC		
NPA4-25*	4×25mm	4.2~4.3mm	5.0mm	0.9kN	0.3kN	160本	4528235444254
NPA5-25*	5×25mm	5.2~5.5mm	5.0mm	1.1kN	0.3kN	135本	4528235445251
NPA5-35	5×35mm	5.2~5.5mm	6.0mm	1.2kN	0.35kN	95本	4528235445350
NPA6-42*	6×42mm	6.0~6.4mm	12.0mm	2.0kN	0.7kN	70本	4528235446425

\*ステンレスタイプ(SNA)は\*印のサイズのみになります。

- 下穴の深さ=プラグ長-取付物厚さ+5mm  
※上記深さより浅く埋め込んだ場合、引抜強度はデータ数値より下回ることになります。
- ALC材の場合の下穴径は、プラグサイズ径にてご使用ください。
- 引抜強度は、下穴径をプラグサイズ径にて使用した場合の最大引抜荷重データです。実際に使用する場合の安全強度としては、1/3を目安にしてください。  
特にALC材に使用の場合は安全率を高めにお考えください。
- 正常な作業を行うため、60℃以上高温の場所でのご使用はおやめください。

\*製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。

### ■お買得セット(下穴ドリル2本付)

品番	入数	備考
NPA4-25 BOX*	1,000本	4.3mmφ下穴ドリル 2本付
NPA5-25 BOX*	1,000本	5.5mmφ下穴ドリル 2本付
NPA5-35 BOX	1,000本	5.5mmφ下穴ドリル 2本付

### 【企画発売元】

**AX BRAIN LTD.**  
**アックスブレン株式会社**

URL : <http://www.axbrain.com> E-mail : [info@axbrain.com](mailto:info@axbrain.com)

### 商品についてのお問い合わせは

お客様ご相談フリーダイヤル(無料)

**0120-22-2226**

[ 土・日・祝日を除く、9:00~17:00 ]